

**Tkaninowa taśma klejąca Zestaw 4-elem., żółty, szer.xdł. (mmxm): 38X25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083612 38X25
GTIN	4042448168412
Klasa artykułu	08M

Opis**Wykonanie:**

Taśma **tesa® 4671** ma wiskozowe podłoże, **nie odbija światła, jest fluorescencyjna** i nadaje się do niemal **każdego rodzaju zastosowania**. Można ją łatwo odrywać **ręcznie**, daje się **usuwać bez pozostawiania śladów**, przykleja się również na **nierównych powierzchniach** i **nadaje się do opisywania**.

Tkana taśma tesa® 4671 w neonowych kolorach umożliwia wykonywanie rozmaitych zadań – w szczególności polegających na znakowaniu różnych elementów lub związanych z branżą eventową – w bezpieczny i niezawodny sposób.

Dostępna we fluorescencyjnych, neonowych kolorach taśma tkana tesa® 4671 jest często stosowana przez specjalistów podczas imprez i do wyraźnego znakowania elementów przesuwanych. Nadaje się do rozmaitych zastosowań, takich jak: znakowanie, unieruchamianie, mocowanie lub łączenie. Taśmę tesa® 4671 można łatwo odrywać ręcznie i opisywać; nie odbija światła i daje się formować. Połączenie tkaniny z powłoką z akrylanu oraz masy klejącej z naturalnego kauczuku zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Taśma tkana daje się usuwać bez pozostawiania resztek i jest dostępna w następujących kolorach: neonowy zielony, neonowy żółty, neonowy pomarańczowy oraz neonowy różowy.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Opis techniczny

Rozciągliwość	9 %
kolor	żółty
Siła klejenia na stali	0,35 N/mm
Grubość	0,28 mm
oznaczenie producenta	4671
temperatura przechowywania	15 - 35 °C
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
szerokość	38 mm
odporne na temperaturę do	140 °C
Środek klejący	kauczuk naturalny
materiał podłoża	plótno
długość	25 m
Wytrzymałość na rozciąganie	7 N/mm
Rodzaj tkaniny	120 siateczka
Z warstwą oddzielającą	nie
Magazyn – wilgotność powietrza	50 - 70 %
Atrybut nazwy produktu	żółty
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna