

 GRIDLINE**Stanowiska robocze eLevel+, z blatem bambusowym, Długość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920026 1000
GTIN	4062406254940
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Stanowiska robocze eLevel+ z płynną, elektryczną regulacją wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. Regulacja pozwala na dostosowanie wysokości blatu.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg – antracyt RAL 7016, **bez możliwości zmiany koloru.**

Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, **bez możliwości zmiany koloru.**

Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035 **lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.**

wskazówka:

- **Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem należy uwzględnić to, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.**
- **Uwaga: przy ustawianiu szeregowym stosować osłony blaszane nr 920350 (zagrożenie zgnieceniem).**

Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od–do: 700 - 1000 mm

Wysokość ze ścianką tylną: 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 800 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 700 mm

Opis techniczny

szerokość	1000 mm
Wysokość ze ścianką tylną	1000 mm
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	tak
Seria	Stanowisko robocze
wysokość użytkowa	660 mm
wysokość maksymalna	1000 mm
zasada regulacji wysokości	tylko blat roboczy
nośność	250 kg
wys. całkowita	1000 mm
masa	78 kg
długość blatu	1000 mm
Szerokość użytkowa podstawy	880 mm
Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od-do	700 - 1000 mm
głębokość	800 mm
wysokość minimalna	700 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość blatu	700 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy	700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektryczny
grubość płyty	50 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy z elektryczną regulacją wysokości

Aksesoria

Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1

926403 1