

 GRIDLINE**Stanowiska robocze eLevel, z blatem bambusowym, Długość: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920016 1500
GTIN	4062406254919
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Stanowisko robocze eLevel – płynna, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. W wyniku regulacji zostaje dostosowana **wysokość całego stanowiska pracy**.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg – antracyt RAL 7016, **bez możliwości zmiany koloru**.

Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, **bez możliwości zmiany koloru**.

Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035 **lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru**.

wskazówka:

- **Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem należy uwzględnić to, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.**
- **Uwaga: przy ustawianiu szeregowym stosować osłony blaszane nr 920350 (zagrożenie zgnieceniem).**

Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od–do: 700 - 1000 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 800 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 700 mm

grubość blatu: 50 mm

Opis techniczny

długość blatu	1500 mm
wys. całkowita	1000 mm
głębokość blatu	700 mm
wysokość maksymalna	1000 mm
Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od-do	700 - 1000 mm
wysokość minimalna	700 mm
szerokość	1500 mm
masa	80 kg
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	tak
głębokość	800 mm
Szerokość użytkowa podstawy	1380 mm
grubość blatu	50 mm
wysokość użytkowa	660 mm
Seria	Stanowisko robocze
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy	700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektryczny
grubość płyty	50 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy z elektryczną regulacją wysokości

Akcesoria

Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
--	----------