

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, HSK-A 63 A = 120, zakres mocowania: 1-6mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Klasa artykułu	34F

Opis**Wykonanie:**

- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
- Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą mocującą od tyłu przez uchwyt, nie ma potrzeby stosowania nakrętki mocującej!

Zalety:

Duży zakres roboczy oraz zoptymalizowany kontur redukuje drgania. Chłodzenie za pośrednictwem tulejki zaciskowej przez narzędzie lub wzdłuż chwytu. Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

w dostawie::

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 i 309573.

Klucze nasadowe nr 309890, **tulejki zaciskowe GARANT nr 309563.**

Opis techniczny

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm

wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø zewn. D	44 mm
zakres mocowania	1 - 6 mm
długość użytkowa L _N	30 mm
adapter	HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Aksesoria

Tulejki zaciskowe b. smukłeuszczelnione nomin. Ø mocowania d 4 mm	309573 4
Tulejki zaciskowe b. smukłechłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 3 mm	309572 3
Tulejki zaciskowe b. smukłeuszczelnione nomin. Ø mocowania d 3 mm	309573 3
Tulejki zaciskowe b. smukłeuszczelnione nomin. Ø mocowania d 6 mm	309573 6
Tulejki zaciskowe b. smukłechłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 5 mm	309572 5
Tulejki zaciskowe b. smukłeuszczelnione nomin. Ø mocowania d 2 mm	309573 2
Tulejki zaciskowe b. smukłechłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 2 mm	309572 2
	309572 4

Tulejki zaciskowe b. smuktechłodzenie wewnętrzne nomin.
Ø mocowania d 4 mm

Tulejki zaciskowe b. smuktechłodzenie wewnętrzne nomin.
Ø mocowania d 1 mm

309572 1

Tulejki zaciskowe b. smukteuszczelnione nomin. Ø
mocowania d 5 mm

309573 5

Tulejki zaciskowe b. smuktechłodzenie wewnętrzne nomin.
Ø mocowania d 6 mm

309572 6

Tulejki zaciskowe b. smukteuszczelnione nomin. Ø
mocowania d 1 mm

309573 1