

Garant GRIDLINE

**Wózek montażowy z szufladami 75 kg, 26×20G, wys. w mm / liczba szuflad:
885/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:****Komplet z szufladami 26 × 20G.**

Wózek montażowy 30 × 24G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 125, 300

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %
 Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
 Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20
 wysokość: 885 mm
 szerokość: 750 mm
 głębokość: 600 mm
 wysokość użytkowa: 600 mm
 wysokość bloku szuflad: 700 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość	600 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Nośność maksymalna	600 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	26
ComfortClose	nie
wysokość bloku szuflad	700 mm
z podwyższoną krawędzią	tak
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Liczba szuflad	4
wysokość użytkowa	600 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×20
wysokość	885 mm
szerokość	750 mm
masa	95 kg

Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26×20G
Rodzaj produktu	Przejezdna szafa narzędziowa

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950370 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950370 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950370 125/1
Zestaw wkładek korytkowych Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950360 50/1
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930634 100
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930634 125
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930634 75
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	930634 300
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950350 75/1
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X20	951910 26X20
	951885 26X20

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X20

Mata do szuflad Wymiar w G 26X20	951830 26X20
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 6	952073 6
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7	952078 7
Zestaw pilników warsztatowych liczba narzędzi 5	952215 5
Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 10	952218 10
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 10	952422 10
Zestawy kluczy oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 10	952425 10
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 19	952428 19
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 10	952432 10
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 19	952435 19
Klucze oczkowe z grzechotką - zestaw JOKER liczba narzędzi 11	952440 11
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 8	952443 8
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11	952447 11
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestaw kluczy fajkowych liczba narzędzi 14	952651 14
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9	952654 9
Zestaw wkrętałów 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 7	952921 7
Zestaw wkrętałów 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 7	952926 7
Zestaw wkrętałów 6-kątnych potrójnych liczba narzędzi 8	952931 8
Wkrętaki do wkrętów Torx® i 6-kątnych liczba narzędzi 15	953181 15
Wkrętaki do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953185 9
Wkrętaki do wkrętów Torx® i 6-kątnych liczba narzędzi 14	953190 14
Zestawy wkrętałów liczba narzędzi 13	953431 13
Zestawy wkrętałów liczba narzędzi 10	953435 10

Zestawy wkręteków liczba narzędzi 11	953438 11
Zestawy wkręteków liczba narzędzi 9	953441 9
Zestawy wkręteków liczba narzędzi 11	953444 11
Wkrętki do pobijania liczba narzędzi 8	953447 8
Zestawy wkręteków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala liczba narzędzi 37	953741 37
Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala liczba narzędzi 46	953744 46
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 30	953747 30
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 30	953751 30
Zestaw uzupełniający 1/2 cala liczba narzędzi 23	953754 23
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Zestaw kluczy dynamometrycznych 60 Nm 3/8" liczba narzędzi 22	953961 22
Zestaw kluczy dynamometrycznych 120 Nm 1/2" liczba narzędzi 23	953966 23
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954201 5
Zestaw kluczy nastawnych liczba narzędzi 5	954204 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954207 5
Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczyc liczba narzędzi 8	954210 8
Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczyc liczba narzędzi 8	954214 8
Zestawy szczypiec precyzyjnych do pierścieni osadczyc wewn. liczba narzędzi 8	954217 8
Zestawy szczypiec precyzyjnych do pierścieni osadczyc zewn. liczba narzędzi 8	954220 8
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw kluczy nasadowych, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 7	954532 7

Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 5	954537 5
Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 5	954539 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954665 3
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 26	954785 26
Zestaw nożyc liczba narzędzi 5	954883 5
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954890 8
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Wkłady do segregatorów wiszących do Szerokość szuflad 20G – 56G pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20	951826 20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75