

 GRIDLINE**Wózek montażowy do szuflad, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 685/0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Do wyposażenia szufladami 26 × 24G.

Wózek montażowy 30 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 931166 lub nr 931168 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 685 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 400 mm

wysokość bloku szuflad: 500 mm

Nośność maksymalna: 600 kg

Opis techniczny

Ø koła	125 mm
głębokość	700 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	400 mm
z podwyższoną krawędzią	tak
masa	55 kg
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość bloku szuflad	500 mm
wysokość	685 mm
szerokość	750 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Przejezdna szafa narzędziowa do samodzielnego wyposażenia

Akcesoria

Mata do szuflad Wymiar w G 26X24	951830 26X24
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X24	951885 26X24
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X24	951910 26X24

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931166 100
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931166 125
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931166 150
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931166 200
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931166 250
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931166 300
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931166 50
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931166 75