

Garant**Zestawy wiertel udarowych z HM, Ø wiertła: 5-12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Klasa artykułu	71C

Opis**Wykonanie:**

Silnie zaznaczony i agresywny kiel centrujący umożliwia aktywne centrowanie i optymalne prowadzenie podczas wiercenia. Innowacyjna konstrukcja głowicy o krótkich, prostych dobiegach umożliwia znacznie szybsze wiercenie przy wyraźnie większej stabilności – również w betonie zbrojonym. Zoptymalizowany pod kątem wibracji kształt spirali ze wzmocnieniem rdzenia. Średnica rdzenia i spiralny skok wiertła są do siebie precyzyjnie dopasowane, zapewniając tym samym skuteczne przenoszenie siły z młota udarowego na końcówkę z węglików spiekanych.

Zalety:

- **Krótkie dobiegi spiralne oraz powierzchnie odprowadzania wiórów o wklęsłym kształcie (efekt szufli) zapewniają płynne odprowadzanie zwiercin.**
- **Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.**
- **Dodatkowe koronki wiertnicze o specjalnym kształcie: skuteczne kruszenie betonu.**

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle – przy wysokim komforcie pracy.

Zawartość:

przechowywane w: Kasetka z tworzywa sztucznego
Wiertło udarowe nr 789010: Po 1 szt.

roz. 5; 6; 8 długość 110 mm
roz. 6; 8; 10; 12 długość 160 mm

wskazówka:

Przed użyciem wiertła długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

Akcesoria

Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całk. 6X110 mm	789010 6X110
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całk. 5X110 mm	789010 5X110
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całk. 12X160 mm	789010 12X160
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całk. 8X160 mm	789010 8X160
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całk. 10X160 mm	789010 10X160
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całk. 8X110 mm	789010 8X110
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całk. 6X160 mm	789010 6X160