



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: GSB1215B



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Solidna, poręczna wkrętarka akumulatorowa o masie tylko **1 kg**.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy, ładowarka oraz torba transportowa.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
--------------------	---------------

zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	1 - 10 mm
masa	1 kg
pojemność akumulatora	2 Ah
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	19 mm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	15 Nm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1300 min ⁻¹
konstrukcja silnika	Silnik szczotkowy
oznaczenie producenta	GSB 12V-15
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	10,5 m/s ²
typowe zastosowanie	Medium
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 380 min ⁻¹
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	< 2,5 m/s ²
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	30 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
Napięcie akumulatorów	12 V
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	10 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	drewno
nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	Mur
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ GAL1240

073866 GAL1240

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12
V

073851 B12