



Walizka narzędziowa „BIG Twin Move”, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	692615 1
GTIN	4003773071549
Klasa artykułu	64D

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała konstrukcja wykonana z tworzywa ABS w kolorze czarnym z portfelową ramą aluminiową i metalowymi zawiasami. Walizka jest wyposażona w stabilny i ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Możliwość indywidualnego oznaczenia za pomocą 2 dołączonych naklejek umieszczanych w odpowiednim polu. Panele narzędziowe wykonane są z odpornych na zabrudzenia płyt komorowych PP.

Wpuszczona w pojemnik denny rączka teleskopowa oraz dwa lekko obracające się kółka umieszczone od strony zewnętrznej w celu zapewnienia komfortowego transportu.

Stabilność we wszystkich pozycjach otwarcia dzięki umieszczonym po obu stronach zatraskowym uchwytom pokrywy z mechanizmem zawiasowym, możliwość swobodnej regulacji kąta. Możliwość otwarcia z jednej lub z obu stron. Dno i pokrywa mogą być otwierane niezależnie od siebie i mają każdorazowo po 2 metalowe blokady uchylne do mocowania. Dno jest dodatkowo zabezpieczone 1 trzycyfrowym zamkiem szyfrowym.

Wyposażenie wewnętrzne:

Łącznie 95 miejsc na narzędzia:

Pokrywa:

1 panel narzędziowy z 12 przegródkami i 1 płaska przegroda z przodu i 10 elastycznych pasków z tyłu.

1 panel narzędziowy z 7 elastycznymi paskami 1 kieszeni z zaciskową w pokrywie.

Środkowa część z 37 elastycznymi paskami.

Dno:

1 pojemnik dolny (mocowany zatrzaskowo) z 3 podłużnymi przegródkami (3× wersja długa).
1 panel narzędziowy z 12 przegródkami i 1 płaska przegroda służąca jako pokrywa pojemnika dolnego.

Środkowa część z 15 elastycznymi paskami i 13 przegródkami.

nośność walizki: 30 kg

długość wewnętrzna: 490 mm

szerokość wewnętrzna: 370 mm

wysokość wewnętrzna: 210 mm

masa: 8,6 kg

Opis techniczny

długość wewnętrzna	490 mm
wysokość wewnętrzna	210 mm
masa	8,6 kg
szerokość wewnętrzna	370 mm
oznaczenie producenta	BIG Twin Move
materiał	ABS
sposób przechowywania narzędzi	Przegródki wtykane
nośność walizki	30 kg
na rolkach	tak
Rodzaj produktu	System do transportu narzędzi