

 GRIDLINE**Obudowa szafki narzędziowej do szuflad, 36×20G, wysokość: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930735 800
GTIN	4062406271688
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Obudowa szafki narzędziowej 40 × 24G, pasująca do szuflad 36 × 20G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do :

Szuflady nr 930743, 930744, 930745, 930746.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu obudowy szafki narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 24

wysokość użytkowa: 700 mm

Opis techniczny

wysokość	800 mm
----------	--------

wysokość użytkowa	700 mm
głębokość	600 mm
masa	42 kg
szerokość	1000 mm
głębokość w G	24
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość w G	40
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×20G
Rodzaj produktu	Obudowa szafki narzędziowej bez szuflad

Akcesoria

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930743 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930743 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930743 150
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	930743 200
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	930743 250
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	930743 300
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	930743 50
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930743 75
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930745 100
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930745 125

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930745 150
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	930745 200
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	930745 250
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	930745 300
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930745 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X20	951910 36X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X20	951885 36X20
Mata do szuflad Wymiar w G 36X20	951830 36X20
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 40X24	951975 40X24
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 40X24	951970 40X24
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X24	951980 40X24
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X24	951985 40X24