

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, wys. w mm / liczba szuflad: 1250/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931115 1250/10
GTIN	4062406352608
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 30 × 28G, z szufladami 26 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

wysokość: 1250 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 1150 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm  
 głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

masa	197 kg
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
wysokość użytkowa	1150 mm
ComfortClose	nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
szerokość	750 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość	700 mm
Liczba szuflad	10
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
wysokość	1250 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931165 75
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931165 100
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931165 125
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931165 150
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931165 200
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931163 50
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950520 125/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950520 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950520 75/1
Zestaw wkładek korytkowych Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950510 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950500 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950500 50/1
Cokół o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 30	958080 30
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 30	958085 30
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30	958086 30
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X28	951985 30X28
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X28	951980 30X28
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 30X28	951975 30X28
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 30X28	951970 30X28
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X24	951910 26X24

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X24	951885 26X24
Mata do szuflad Wymiar w G 26X24	951830 26X24
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7	952048 7
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 8	952083 8
Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 7	952263 7
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 11	952365 11
Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 19	952452 19
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 11	952523 11
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11	952525 11
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 12	952535 12
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9	952625 9
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 12	952752 12
Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953035 9
Zestaw wkrętek do Torx® liczba narzędzi 9	953115 9
Zestaw wkrętek do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953120 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11	953201 11
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 31	953201 31
Zestaw wkrętek z uchwytem poprzecznym do wkrętów Torx® liczba narzędzi 15	953285 15
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953370 10
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 9	953372 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 17	953551 17
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953857 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala liczba narzędzi 41	953860 41
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954231 5
Zestaw wkrętek, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 9	954495 9

Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany liczba narzędzi 12	954585 12
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954672 3
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 9	954986 9
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954987 8
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 200 kg	950180 200