



## Wkrętaki dla elektryków, zestaw 6 - elementowy,, liczba wkrętaków: 16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	667255 16
GTIN	4013288214638
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Zintegrowana w uchwycie przekładnia planetarna opcjonalnie **włączana i wyłączana** przyciskiem umożliwia nawet **czterokrotne zwiększenie prędkości wkręcania**. Wyłączenie jest zalecane do dokładnej regulacji i ostatecznego dokręcania lub odkręcania śruby z wysokim momentem obrotowym (nawet 14 Nm). Uchwyt Kraftform z **grotami wymiennymi w pełni izolowanymi do 1000 V** o długości 154 mm według **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**.

Dostawa w stabilnym zwijanym pokrowcu tekstylnym z zapięciem na rzep.

#### Zalety:

- **Mocne skręcanie końcowe i łatwa regulacja dokładna.**
- **Prędkość dokręcania zwiększona czterokrotnie w mechaniczny sposób (bez akumulatora).**
- **Mocna, niewymagająca konserwacji przekładnia ze stali.**

#### Zawartość:

groty proste: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5

Groty do wkrętów z główką Phillips: PH1 i PH2

Groty Pozidriv: PZ1 i PZ2

Groty do wkrętów Pozidriv i płaskich (profil uniwersalny): PZ/S1 i PZ/S2 (profil kombinowany)

Groty do Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Uchwyt Kraftform do grotów wymiennych nr 667411: wielk. 1

Uchwyt Kraftform Turbo: 1 sztuka

### Opis techniczny

liczba wkrętek	16
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Uniwersalny profil grota do wkrętów Pozidriv i z rowkiem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

## Akcesoria

Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane szerokość ostrza b 5,5 mm	663100 5,5
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane szerokość ostrza b 3,5 mm	663100 3,5
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 2	668700 2
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane szerokość ostrza b 2,5 mm	663100 2,5
Uchwyty zaciskowe do mocowania na ścianie Typ S	667077 S
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane szerokość ostrza b 4 mm	663100 4
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 1	668700 1