

SONO  SWISS[®]**Myjka ultradźwiękowa DURA-T, pojemność: 30 l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082924 30
GTIN	2050002040380
Klasa artykułu	04E

Opis**Wykonanie:**

Wanny z ciągniętej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenia stojące: DURA – spawane wanny ze stali stopowej DUPLEX do pracy wielozmianowej.

Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

w dostawie::

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

długość urządzenia: 570 mm

szerokość urządzenia: 355 mm

wysokość urządzenia: 320 mm

długość kosza wsadowego: 443 mm

Szerokość kosza wsadowego: 238 mm

wysokość pojemnika do czyszczenia: 200 mm

Opis techniczny

wysokość pojemnika do czyszczenia	200 mm
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju	nie
wysokość urządzenia	320 mm
szerokość urządzenia	355 mm
możliwość rozbudowy modułu płuczącego	nie
długość pojemnika do czyszczenia	570 mm
możliwość rozbudowy modułu suszącego	nie
długość urządzenia	570 mm
moc grzewcza	1200 W
możliwość rozbudowy filtra pompy	nie
szerokość pojemnika do czyszczenia	330 mm
pojemność pojemnika do czyszczenia	30 l
Moc szczytowa ultradźwięków	1200 W
masa	11,2 kg
pobór mocy	1500 W
napięcie znamionowe	230 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Szerokość kosza wsadowego	238 mm
długość kosza wsadowego	443 mm
Wielkość nominalna	20,6 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Akcesoria

Kosze wsadowe INOX pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 30 Wielk.	082926 30
Pokrywy pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 30 wielk.	082927 30

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T1	082930 T1
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T2	082930 T2
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T3	082930 T3
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T4	082930 T4
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T5	082930 T5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T6	082930 T6
Ochrona antykorozyjna I AK	082931 AK