


Garant GRIDLINE

Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 30G, 26×20G, szuflady o wysokości frontu: 300 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942580 300
GTIN	4062406281335
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szuflady do montażu w szafach GridLine o dużej pojemności i szafach wzmocnionych z **drzwiami przesuwными**.

Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do :

Szafy nr 941045 – 941077, nr 942345 – 942367, nr 942745 – 942767, nr 942845 – 942867.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

wskazówka:

roz. 30 i roz. 40 pasują do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość użytkowa: 275 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 26

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 13 kg

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa	275 mm
masa	13 kg
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×20G
Rodzaj produktu	Szuflady do szafek o dużej pojemności i szaf wzmocnionych

Akcesoria

Mata do szuflad Wymiar w G 26X20	951830 26X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X20	951885 26X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X20	951910 26X20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75