


Garant GRIDLINE

**Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 40G, 36×20G, szuflady o wysokości frontu: 75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942583 75
GTIN	4062406281342
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szuflady do montażu w szafach GridLine o dużej pojemności i szafach wzmocnionych z **drzwiami przesuwными**.

Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

**Pasuje do :**

Szafy nr 941045 – 941077, nr 942345 – 942367, nr 942745 – 942767, nr 942845 – 942867.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość użytkowa: 50 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 36

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 5 kg

**Opis techniczny**

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	5 kg

szerokość użytkowa szuflad w G	36
wysokość użytkowa	50 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×20G
Rodzaj produktu	Szuflady do szafek o dużej pojemności i szaf wzmocnionych

## Akcesoria

Mata do szuflad Wymiar w G 36X20	951830 36X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X20	951885 36X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X20	951910 36X20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75