

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 36×24G, wys. w mm /  
liczba szuflad: 900/6A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931315 900/6A
GTIN	4062406275600
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40×28G, zszufladami 36×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w budowie.

**Opis techniczny**

głębokość	700 mm
Liczba szuflad	6

wysokość użytkowa	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość	900 mm
szerokość	1000 mm
liczba drzwi	0
głębokość użytkowa szuflad w G	24
wysokość użytkowa szuflad	800 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
masa	158 kg
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×24G

Rodzaj produktu

Szafa narzędziowa

**Akcesoria**

Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931355 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931355 200
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931355 300
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931355 100
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931355 125
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931355 250
Szuflada,200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931355 150
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 900 mm	931335 900