

SONO  SWISS®**Myjka ultradźwiękowa DURA-T, pojemność: 12 l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082924 12
GTIN	2050002040366
Klasa artykułu	04E

Opis**Wykonanie:**

Wanny z ciągniętej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenia stojące: DURA – spawane wanny ze stali stopowej DUPLEX do pracy wielozmianowej.

Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

w dostawie::

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

długość urządzenia: 355 mm

szerokość urządzenia: 290 mm

wysokość urządzenia: 320 mm

długość kosza wsadowego: 240 mm

Szerokość kosza wsadowego: 181 mm

wysokość pojemnika do czyszczenia: 200 mm

Opis techniczny

długość urządzenia	355 mm
szerokość pojemnika do czyszczenia	238 mm
pojemność pojemnika do czyszczenia	12 l
długość pojemnika do czyszczenia	297 mm
Moc szczytowa ultradźwięków	800 W
możliwość rozbudowy modułu suszącego	nie
wysokość urządzenia	320 mm
szerokość urządzenia	290 mm
moc grzewcza	800 W
możliwość rozbudowy oddzielnika oleju	nie
możliwość rozbudowy filtra pompy	nie
wysokość pojemnika do czyszczenia	200 mm
możliwość rozbudowy modułu płuczącego	nie
masa	7,3 kg
długość kosza wsadowego	240 mm
pobór mocy	1000 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Szerokość kosza wsadowego	181 mm
napięcie znamionowe	230 V
Wielkość nominalna	9 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Akcesoria

Kosze wsadowe INOX pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 12 Wielk.	082926 12
Pokrywy pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 12 wielk.	082927 12

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T1	082930 T1
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T2	082930 T2
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T3	082930 T3
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T4	082930 T4
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T5	082930 T5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T6	082930 T6
Ochrona antykorozyjna I AK	082931 AK