

Garant GRIDLINE

**Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 30G, 26×20G, szuflady o wysokości frontu: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942580 150
GTIN	4062406281311
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szuflady do montażu w szafach GridLine o dużej pojemności i szafach wzmocnionych z **drzwiami przesuwными**.

Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

**Pasuje do :**

Szafy nr 941045 – 941077, nr 942345 – 942367, nr 942745 – 942767, nr 942845 – 942867.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość użytkowa: 125 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 26

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 8 kg

**Opis techniczny**

masa	8 kg
------	------

szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa	125 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×20G
Rodzaj produktu	Szuflady do szafek o dużej pojemności i szaf wzmocnionych

## Akcesoria

Mata do szuflad Wymiar w G 26X20	951830 26X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X20	951885 26X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X20	951910 26X20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75