



Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w uchwycie odsadzone o 15°, liczba wkrętaków: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614915 10
GTIN	3662424068416
Klasa artykułu	63V

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęcie umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzenia klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Po 1 kluczu nr 614905: wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

rozwartość klucza	8 mm
rozwartość klucza	19 mm
rozwartość klucza	5 mm

rozwartość klucza	11 mm
rozwartość klucza	12 mm
rozwartość klucza	13 mm
rozwartość klucza	14 mm
rozwartość klucza	16 mm
rozwartość klucza	17 mm
rozwartość klucza	18 mm
liczba wkrętaków	10
położenie pierścienia	15 stopni
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowany
Opakowanie	uchwycie z tworzywa sztucznego
rozwartości kluczy	metryczny
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° rozwartość klucza 16 mm	614905 16
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° rozwartość klucza 10 mm	614905 10
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° rozwartość klucza 11 mm	614905 11
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° rozwartość klucza 17 mm	614905 17
	614905 8

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalną,
odsadzone o 15° rozwartość klucza 8 mm

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalną,
odsadzone o 15° rozwartość klucza 14 mm

614905 14

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalną,
odsadzone o 15° rozwartość klucza 19 mm

614905 19

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalną,
odsadzone o 15° rozwartość klucza 18 mm

614905 18

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalną,
odsadzone o 15° rozwartość klucza 13 mm

614905 13

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalną,
odsadzone o 15° rozwartość klucza 12 mm

614905 12