

**Garant****Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080078 10
GTIN	4062406284671
Klasa artykułu	01A

**Opis****Wykonanie:**

- **Bezpieczny zwijacz węża w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapyłonym.**
- **Prowadnica węża i kontrolowany system wciągania.**
- **Z kulką stoperową.**
- **Wąż poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi, przystosowany do dużego natężenia przepływu.**
- **Obrotowy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie i suficie.**

Zwijacz węża pneumatycznego. Mocny wąż pokryty **farbą sygnalizacyjną** w kolorze neonowy pomarańczowy. Zapewnia bezpieczną obsługę.

**wskazówka:**

Odpowiednie złączki zabezpieczające zob. nr 080270 – 080272.

szerokość obudowy: 310 mm

głębokość obudowy: 190 mm

wysokość obudowy: 406 mm

przyłącze wyjścia: 1/4 cal

maks. ciśnienie robocze: 16 bar

długość węża: 10 m

## Opis techniczny

kolor obudowy	niebieski
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
długość węża	10 m
Ø zewnętrzna węża	12 mm
materiał węża	poliuretan
przyłącze wyjścia	1/4 cal
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS	tak
Ø wewnętrzna węża	8 mm
kolor węża	pomarańczowy
maks. ciśnienie robocze	16 bar
głębokość obudowy	190 mm
szerokość obudowy	310 mm
wysokość obudowy	406 mm
przeznaczone do	sprężone powietrze

## Akcesoria

Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080270 1/2
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080270 1/4
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 3/8 cal	080270 3/8
Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal	080271 1/2
Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/4 cal	080271 1/4
Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 3/8 cal	080271 3/8

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 11 mm	080272 11
Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 13 mm	080272 13
Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 8 mm	080272 8
Części zamienne do zwijacza węży 1	080081 1
Części zamienne do zwijacza węży 4	080081 4
Części zamienne do zwijacza węży 7	080081 7
Części zamienne do zwijacza węży 11	080081 11
Części zamienne do zwijacza węży 13	080081 13
Części zamienne do zwijacza węży 15	080081 15