

**Garant****Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego Woda, Typ: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080079 15
GTIN	4062406284695
Klasa artykułu	01A

**Opis****Wykonanie:**

- **Bezpieczny zwijacz węża w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapyłonym.**
- **Prowadnica węża i kontrolowany system wciągania.**
- **Z kulką stoperową.**
- **Wąż poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi, przystosowany do dużego natężenia przepływu.**
- **Obrotowy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie i suficie.**

Zwijacz węża do wody, do cieczy. Kolor węża stalowy niebieski.

**wskazówka:**

Odpowiednie złączki zabezpieczające zob. nr 080270 – 080272.

szerokość obudowy: 490 mm

głębokość obudowy: 190 mm

wysokość obudowy: 409 mm

przyłącze wyjścia: 3/8 cal

maks. ciśnienie robocze: 16 bar

długość węża: 15 m

**Opis techniczny**

maks. ciśnienie robocze	16 bar
kolor obudowy	niebieski
długość węża	15 m
kolor węża	niebieski
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS	tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Ø zewnętrzna węża	13,5 mm
Ø wewnętrzna węża	9,5 mm
przyłącze wyjścia	3/8 cal
materiał węża	poliuretan
głębokość obudowy	190 mm
wysokość obudowy	409 mm
szerokość obudowy	490 mm
przeznaczone do	Ciecze

## Akcesoria

Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080270 1/2
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080270 1/4
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 3/8 cal	080270 3/8
Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal	080271 1/2
Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/4 cal	080271 1/4
Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 3/8 cal	080271 3/8
Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłącze do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 11 mm	080272 11

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 13 mm	080272 13
Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 8 mm	080272 8
Części zamienne do zwijacza węży 3	080081 3
Części zamienne do zwijacza węży 6	080081 6
Części zamienne do zwijacza węży 9	080081 9
Części zamienne do zwijacza węży 12	080081 12
Części zamienne do zwijacza węży 14	080081 14
Części zamienne do zwijacza węży 15	080081 15