



## Zestawy kluczy oczkowo - płaskich, liczba narzędzi: 19



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	952508 19
GTIN	2050002041301
Klasa artykułu	91A

### Opis

#### Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

#### w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 952508: 1 szt.

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich STAHLWILLE nr 613510 rozm. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 szt.

### Opis techniczny

szerokość w G	10
szerokość	250 mm
głębokość w G	20
głębokość	500 mm
liczba narzędzi	19
wersja	z kluczami do śrub (oczkowo-płaskich)
masa	1,946 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G	10×20
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad	100 mm
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613500 15
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613500 8
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613500 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613500 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 6 mm	613500 6
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613500 21
Zestaw kluczy płasko-oczkowych liczba kluczy 19	613510 19
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 952508	952001 952508
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613500 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613500 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613500 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613500 24
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613500 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 20 mm	613500 20
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 11 mm	613500 11
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 14 mm	613500 14
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 12 mm	613500 12
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613500 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613500 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613500 22
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 9 mm	613500 9