

Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany, liczba narzędzi: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	954586 12
GTIN	2050002042001
Klasa artykułu	91A

Opis

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 954586: 1 szt.

Wkrętaki płaskie dla elektryków WERA, nr 663100 rozm. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 szt.

Próbniki napięcia nr 665050, rozm. 3: 1 szt.

Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips WERA nr 668600, rozm. 1; 2: po 1 szt.

Kombinerki GARANT w pełnej izolacji nr 701710, rozm. 180: 1 szt.

Szczypce płasko-okrągłe GARANT proste w pełnej izolacji, nr 713310, rozm. 200: 1 szt.

Szczypce tnące boczne GARANT w pełnej izolacji, nr 725310, rozm. 160: 1 szt.

Nóż do ściągania izolacji nr 728010, rozm. 8 – 28: 1 szt.

szczypce do ściągania izolacji GARANT, nr 728613, wielk. 6: 1 szt.

Stopień wypełnienia szuflady w G: 12x20

szerokość: 300 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 12

głębokość w G: 20

Opis techniczny

głębokość	500 mm
głębokość w G	20
szerokość	300 mm
szerokość w G	12

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	12×20
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego z zestawami narzędzi

Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 954586	952001 954586
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane szerokość ostrza b 2,5 mm	663100 2,5
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane szerokość ostrza b 3,5 mm	663100 3,5
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane szerokość ostrza b 4 mm	663100 4
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane szerokość ostrza b 5,5 mm	663100 5,5
Próbniki napięcia szerokość ostrza 3 mm	665050 3
Wkrętaki z główką Phillips z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 1	668600 1
Wkrętaki z główką Phillips z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 2	668600 2
Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE długość całkowita 180 mm	701710 180
Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE długość całkowita 200 mm	713310 200
Szczypce tnące boczne, chromowane izolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	725310 160
Noże do ściągania izolacji, z ostrzem hakowym do kabli o Ø 8-28 mm	728010 8-28

Szczypce do ściągania izolacji do przewodów o przekroju 6 mm²

728613 6