



Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 31



Dane zamówienia

Numer katalogowy	953749 31
GTIN	2050002043022
Klasa artykułu	91A

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 953749: 1 szt.

Nasadka 12-kątna STAHLWILLE 1/2 cala nr 642100 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa 6-kątna STAHLWILLE 1/2 cala nr 643200, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Grzechotka przełączalna 1/2 cala STAHLWILLE nr 640100: 1 szt.

Przedłużka STAHLWILLE, nr 641000 rozm. 75; 130; 255: po 1 szt.

Przetyczka STAHLWILLE nr 641300, rozm. 300: 1 szt.

Przegub Cardana STAHLWILLE nr 641600, rozm. 1/2: 1 szt.

najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 100 mm

szerokość: 200 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 8

głębokość w G: 20

Opis techniczny

głębokość	500 mm
-----------	--------

szerokość w G	8
głębokość w G	20
szerokość	200 mm
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad	100 mm
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego z kluczami nasadowymi

Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953749	952001 953749
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm	642100 8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642100 10
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642100 11
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642100 12
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642100 13
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642100 14
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642100 15
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642100 16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642100 17
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642100 18
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642100 19
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642100 21
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642100 22
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642100 24
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642100 27

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642100 30
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642100 32
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643200 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643200 12
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643200 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643200 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643200 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643200 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643200 7
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643200 8
Grzechotka przełączalna, 1/2 cala Typ 1/2	640100 1/2
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641000 130
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641000 255
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641000 75
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm	641300 300
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641600 1/2