



Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala, liczba narzędzi: 38



Dane zamówienia

Numer katalogowy	953829 38
GTIN	2050002042025
Klasa artykułu	91A

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z pianki narzędziowej nr 952001 rozm. 953829: 1 szt.

Nasadki 6-kątne 1/4 cala STAHLWILLE nr 631000 rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 szt.

Nasadki 6-kątne wkrętakowe 1/4 cala STAHLWILLE nr 631700 rozm. 3; 4; 5: po 1 szt.

Grzechotka przełączalna 1/4 cala STAHLWILLE nr 632000: 1 szt.

Przedłużka 1/4 cala STAHLWILLE nr 632400, rozm. 50; 150: po 1 szt.

Uchwyt wkrętakowy 1/4 cala STAHLWILLE nr 632800, rozm. 150: 1 szt.

Przetyczka 1/4 cala STAHLWILLE stal stopowa nr 633000, rozm. 116: 1 szt.

Przegub Cardana 1/4 cala STAHLWILLE nr 633500, rozm. 1/4: 1 szt.

Grzechotka przełączalna 1/2 cala STAHLWILLE nr 640100: 1 szt.

Przedłużka 1/2 cala STAHLWILLE nr 641000, rozm. 130; 255: po 1 szt.

Przetyczka 1/2 cala STAHLWILLE stal stopowa nr 641300, rozm. 300: 1 szt.

Przegub Cardana 1/2 cala STAHLWILLE stal stopowa nr 641600, rozm. 1/2: 1 szt.

Nasadka 12-kątna 1/2 cala STAHLWILLE nr 642200 rozm. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa 1/2 cala STAHLWILLE nr 643200 rozm. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

szerokość: 250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 10

głębokość w G: 20

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość w G	10
szerokość	250 mm
głębokość w G	20
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	10×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego z kluczami nasadowymi

Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953829	952001 953829
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631000 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631000 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631000 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631000 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631000 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631000 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631000 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631000 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631000 9
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie sześciokąt 3 mm	631700 3
	631700 4

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie sześciokąt 4 mm

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie sześciokąt 5 mm

631700 5

Grzechotka przełączalna, 1/4 cala Typ 1/4

632000 1/4

Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm

632400 50

Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm

632400 150

Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 150 mm

632800 150

Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm

633000 116

Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4

633500 1/4

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm

641000 130

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm

641000 255

Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm

641300 300

Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2

641600 1/2

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm

642200 13

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm

642200 16

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm

642200 17

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm

642200 18

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm

642200 19

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm

642200 21

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm

642200 22

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm

642200 24

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm

642200 27

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm

642200 30

Grzechotka przełączalna, 1/2 cala Typ 1/2

640100 1/2

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm

643200 10

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm

643200 12

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm

643200 14

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm

643200 6

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm

643200 8

