



## Przyrząd do kontroli kąta obrotu do kluczy dynamometrycznych „SmartCheck Angle”, maks. zakres pomiarowy: 720stopni



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	654660 720
GTIN	4018754323005
Klasa artykułu	60N

### Opis

#### Wykonanie:

Przyrząd do kontroli kąta obrotu o różnych konfiguracjach i szerokim zastosowaniu dzięki wymiennym nakładkom do kluczy do pomiaru kąta obrotu do 400 Nm. Wyświetlacz, uchwyt wyświetlacza oraz korpus obracane o 180°. Wyświetlacz i klawiatura foliowa zabezpieczone przed bryzgami wody, korpus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Ramię obrotowe można zamocować na czas transportu. Pomiary kąta obrotu do 720° z określeniem wartości zadanej i analizą wyników pomiaru bezpośrednio na urządzeniu. Złącze USB do dokumentacji wyników badania. Ponadto złącze dwukierunkowe, które umożliwia parametryzację nowych wyników badania oraz zastosowanie własnych systemów sterowania. W urządzeniu można zapisać nawet 2000 wyników badania ze stemplem czasu. Opcjonalne oprogramowanie do dokumentacji dostępne bezpłatnie do pobrania za pośrednictwem linku.

Tryby pracy: wskazanie nadążne (**Track**), wskazanie wartości szczytowej (**Peak-Hold**).

#### Zalety:

Kompaktowy i zmienny przyrząd do kontroli kąta obrotu. Praca na zasilaczu lub baterii.

#### Zastosowanie:

Kontrola **kluczy do pomiaru kąta obrotu** pod kątem zgodności z określoną tolerancją.

#### w dostawie::

Włacznie z zasilaczem USB, adapterami redukującymi do 1/4 i 3/8 cala, w wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.

### Opis techniczny

Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
długość L	452 mm
długość L	752 mm
masa	7,8 kg
wysokość h <sub>2</sub>	327 mm
kierunek dociągania	Dokręcanie w prawo i w lewo
wysokość h <sub>1</sub>	187 mm
uchwyt czworokątny	1/2 cal
szerokość b	263 mm
zakres pomiarowy	0 - 720 stopni
Kalibracja	Cena na zapytanie
złącze	Złącze USB
Seria	SmartCheck
pamięć wartości pomiarów	tak
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
dokładność pomiaru kąta obrotu	±0,05 stopni
Rodzaj produktu	Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081551 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ 6LR61	081551 6LR61
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081552 LR3