



Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho ATTIX, oznaczenie producenta: 961-01



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078541 961-01
GTIN	4005337125156
Klasa artykułu	07C

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, **do pracy na sucho i na mokro**, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzętania. **Stożenie filtracji > 99,9%**.

- **odkurzacz przemysłowy z 2 silnikami, z nadającym się do prania, trwałym filtrem z włókniny polietylenowej.**
- **System oczyszczania filtra Push & Clean.**
- **Odkurzacz o wysokiej mocy, z dużym, przechylnym i wyjmowanym pojemnikiem ze stali nierdzewnej (pojemność 70 l).**
- **System wyposażenia MultiFit z pływakiem i sygnałem akustycznym po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia.**

w dostawie::

wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET), uchwyty węża i przewodu. Wraz z rurą przedłużającą ze stali szlachetnej (2x 0,5 m), rurą ręczną ze stali szlachetnej, dyszą do podłogi 400 mm i dyszą do szczelin 300 mm.

wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).

pobór mocy: 3000 W

pojemność zbiornika: 70 l

długość: 580 mm
szerokość: 600 mm
wysokość: 970 mm
długość węża ssącego: 4 m

Opis techniczny

pobór mocy	3000 W
długość	580 mm
wysokość	970 mm
Oczyszczanie filtra	System Push & Clean
masa	30 kg
podciśnienie	250 mbar
liczba turbin	2
Ø węża	38 mm
pojemność zbiornika	70 l
poziom natężenia dźwięku przy pracy	67 dB(A)
długość węża ssącego	4 m
długość przewodu	10 m
stopień oddzielania	99,9 %
oznaczenie producenta	961-01
szerokość	600 mm
wydajność objętościowa powietrza	2x60 l/s
System filtrów	Filtr z włókniny polietylenowej
cechy szczególne	przechylany pojemnik ze stali nierdzewnej

Akcesoria

Kosz na wióry oznaczenie producenta ATTIX9	078544 ATTIX9
Zestaw węży do odsysania wiórów oznaczenie producenta DN50	078545 DN50

Zestaw warsztatowy oznaczenie producenta ATTIX5	078543 ATTIX5
Dysza do szczelin oznaczenie producenta 7102	078547 7102
Przedłużacz rurowy ze stali stopowej oznaczenie producenta 8074	078556 8074
Dysza do posadzek, szerokość 400 mm oznaczenie producenta 3666	078555 3666
Filtry zamienne pasują do odkurzaczy typu 961	078548 961
Zestawy filtrów torebkowych, 5-elem. pasują do odkurzaczy typu 961	078549 961
Dysze gumowe ukośnie ścięte oznaczenie producenta 7868	078546 7868