

## PRYOR

Zestawy znaczników literowych, 27 szt. pismo normalne, A-Z, &, wysokość pisma: 4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085430 4
GTIN	5022044002524
Klasa artykułu	08W

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główna ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.

**wysokowydajne stemple precyzyjne**, niklowane chemicznie, bardzo duża trwałość.

**pismo normalne** tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

#### Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Część zamienna:

pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk 3/A.

#### wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.

### Opis techniczny

długość całkowita	70 mm
trzon	9,5
wysokość pisma	4 mm
Rodzaj produktu	Znaczniki ręczne

## Akcesoria

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/W mm	085431 4/W
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/E mm	085431 4/E
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/L mm	085431 4/L
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/U mm	085431 4/U
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/D mm	085431 4/D
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/A mm	085431 4/A
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/M mm	085431 4/M
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/H mm	085431 4/H
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/P mm	085431 4/P
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/Y mm	085431 4/Y
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/V mm	085431 4/V
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/N mm	085431 4/N
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/G mm	085431 4/G

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/B mm	085431 4/B
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/Z mm	085431 4/Z
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/& mm	085431 4/&
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/l mm	085431 4/l
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/F mm	085431 4/F
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/X mm	085431 4/X
Uchwyt do stempla do znakowania Typ GRIP	085475 GRIP
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/O mm	085431 4/O
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/K mm	085431 4/K
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/R mm	085431 4/R
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/Q mm	085431 4/Q
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/S mm	085431 4/S
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/T mm	085431 4/T
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/C mm	085431 4/C
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 4/J mm	085431 4/J