

## PRYOR

Zestawy wymiennych znaczników cyfrowych i literowych, pismo normalne, 0-9 i A-Z, wysokość pisma: 2,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Klasa artykułu	08P

### Opis

#### Wykonanie:

Precyzyjne narzędzia do wybijania, służące do szybkiego i racjonalnego znakowania **kilkoma literami i cyframi jednocześnie**.

#### Zastosowanie:

Do znakowania detali (np. tabliczek znamionowych, narzędzi, części maszyn itp.) z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### w dostawie::

100 stempli z czcionkami, 12 elementów dystansowych (wysokość czcionki 5 mm: 6 szt.), 1 pęseta, 1 klucz 6-kątny, 1 uchwyt w kasecie z tworzywa.

#### Część zamienna:

Pojedyncze czcionki można zamówić pod nr 085481, podając żadaną wysokość i rodzaj czcionki (np. nr 085481, wielk. 3/E).

Długość uchwytu stempla: 29 mm

długość korpusu: 19,05 mm

szerokość korpusu: 2,5 mm

wysokość korpusu: 6,4 mm

możliwe czcionki do wstawienia: 12

## Opis techniczny

możliwe czcionki do wstawienia	12
szerokość korpusu	2,5 mm
wysokość korpusu	6,4 mm
Długość uchwytu stempla	29 mm
długość korpusu	19,05 mm
wysokość pisma	2,5 mm

## Akcesoria

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/A mm	085481 2,5/A
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/3 mm	085481 2,5/3
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/O mm	085481 2,5/O
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/B mm	085481 2,5/B
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/F mm	085481 2,5/F
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/C mm	085481 2,5/C
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/5 mm	085481 2,5/5
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/7 mm	085481 2,5/7
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5LEER mm	085481 2,5LEER
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/G mm	085481 2,5/G
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/X mm	085481 2,5/X

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/J mm	085481 2,5/J
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/M mm	085481 2,5/M
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/Z mm	085481 2,5/Z
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/H mm	085481 2,5/H
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/1 mm	085481 2,5/1
Uchwyty czcionek stalowych wymienianych oddzielnie, do zestawu nr 085480 nadają się do czcionki o wysokości 2-3 mm	085482 2-3
Typy stali wymienne Zestaw cyfr 0 – 9 wysokość czcionki 2,5 mm	085483 2,5
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/, mm	085481 2,5/,
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/T mm	085481 2,5/T
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/N mm	085481 2,5/N
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/E mm	085481 2,5/E
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5// mm	085481 2,5//
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/W mm	085481 2,5/W
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/4 mm	085481 2,5/4
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/V mm	085481 2,5/V

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/U mm	085481 2,5/U
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/L mm	085481 2,5/L
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/D mm	085481 2,5/D
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/I mm	085481 2,5/I
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/& mm	085481 2,5/&
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/- mm	085481 2,5/-
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/. mm	085481 2,5/.
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/+ mm	085481 2,5/+
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/8 mm	085481 2,5/8
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/R mm	085481 2,5/R
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/S mm	085481 2,5/S
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/0 mm	085481 2,5/0
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/K mm	085481 2,5/K
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2,5/P mm	085481 2,5/P