

PRYOR

Zestawy wymiennych znaczników cyfrowych i literowych, pismo normalne, 0-9 i A-Z, wysokość pisma: 3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085480 3
GTIN	5022044020153
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne narzędzia do wybijania, służące do szybkiego i racjonalnego znakowania **kilkoma literami i cyframi jednocześnie**.

Zastosowanie:

Do znakowania detali (np. tabliczek znamionowych, narzędzi, części maszyn itp.) z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm²**.

w dostawie::

100 stempli z czcionkami, 12 elementów dystansowych (wysokość czcionki 5 mm: 6 szt.), 1 pęseta, 1 klucz 6-kątny, 1 uchwyt w kasecie z tworzywa.

Część zamienna:

Pojedyncze czcionki można zamówić pod nr 085481, podając żadaną wysokość i rodzaj czcionki (np. nr 085481, wielk. 3/E).

Długość uchwytu stempla: 29 mm

długość korpusu: 19,05 mm

szerokość korpusu: 3,2 mm

wysokość korpusu: 6,4 mm

możliwe czcionki do wstawienia: 9

Opis techniczny

szerokość korpusu	3,2 mm
Długość uchwytu stempla	29 mm
możliwe czcionki do wstawienia	9
długość korpusu	19,05 mm
wysokość pisma	3 mm
wysokość korpusu	6,4 mm

Akcesoria

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/K mm	085481 3/K
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/V mm	085481 3/V
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/Y mm	085481 3/Y
Typy stali wymienne Zestaw cyfr 0 – 9 wysokość czcionki 3 mm	085483 3
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/H mm	085481 3/H
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/5 mm	085481 3/5
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/0 mm	085481 3/0
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/, mm	085481 3/,
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/F mm	085481 3/F
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/O mm	085481 3/O
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/8 mm	085481 3/8

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3// mm	085481 3//
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/X mm	085481 3/X
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/R mm	085481 3/R
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/- mm	085481 3/-
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/D mm	085481 3/D
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/. mm	085481 3/.
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/W mm	085481 3/W
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/J mm	085481 3/J
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/M mm	085481 3/M
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3LEER mm	085481 3LEER
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/2 mm	085481 3/2
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/Z mm	085481 3/Z
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/B mm	085481 3/B
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/3 mm	085481 3/3
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/6 mm	085481 3/6
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/l mm	085481 3/l
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 3/7 mm	085481 3/7
	085481 3/&

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/& mm

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/9 mm

085481 3/9

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/4 mm

085481 3/4

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/C mm

085481 3/C

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/L mm

085481 3/L

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/Q mm

085481 3/Q

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/U mm

085481 3/U

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/S mm

085481 3/S

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/A mm

085481 3/A

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/N mm

085481 3/N

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/P mm

085481 3/P

Uchwyty czcionek stalowych wymienianych oddzielnie, do
zestawu nr 085480 nadają się do czcionki o wysokości 2-3
mm

085482 2-3

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/+ mm

085481 3/+

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/1 mm

085481 3/1

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/E mm

085481 3/E

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/G mm

085481 3/G

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 3/T mm

085481 3/T

