

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, zawartość: 20**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	088006 20
GTIN	4062406403171
Klasa artykułu	01L

Opis**Wykonanie:**

Ekstremalne działanie odtłuszczające dzięki technologii hybrydowej. Zawarte w produkcie ekstrakty roślinne rozpuszczają uporczywe zabrudzenia, smary specjalne, oleje, sadzę, resztki gumy, bitumen, woski i pasty, a technologia wykorzystująca środki powierzchniowo czynne szybko usuwa je z powierzchni. Kanistry o pojemności 20 litrów. W razie potrzeby zamówić pasujący kurek spustowy (nr 080010 rozm. 20-30).

Power Force to wodny, niskopięniący środek czyszczący na bazie surowców odnawialnych. Naturalne substancje czynne skutecznie rozpuszczają zabrudzenia bez naruszania powierzchni. Przyjemny zapach oraz brak rozpuszczalników i VOC czynią z niego idealnego towarzysza umożliwiającego wydajną i bezpieczną pracę. Power Force to skuteczna alternatywa dla rozpuszczalników. Oprócz zastosowań ręcznych nadaje się również do pracy z urządzeniami do czyszczenia części. W tym przypadku środek czyszczący można stosować wielokrotnie, co wspiera koncepcję zamkniętego obiegu. Takie rozwiązanie nie tylko oszczędza zasoby, lecz również eliminuje odpady. Dzięki certyfikatowi NSF środek ten nadaje się zarówno do konserwacji, jak i do stosowania w przemyśle spożywczym.

- **Nie wymaga specjalnego oznakowania.**
- **Do zastosowań ręcznych i maszynowych.**
- **Certyfikat NSF umożliwia stosowanie w przemyśle spożywczym.**
- **Nadaje się do uzupełniania butelek z rozpylaczem i rozpylaczy ciśnieniowych.**

wersja: kanistry

zawartość: 20000 ml

Opis techniczny

Temperatura wrzenia	100 °C
Kształt	ciekły
kolor	transparent
zawartość	20000 ml
zakres temperatur zastosowania	2 - 40 °C
temperatura przechowywania	2 - 35 °C
wersja	kanistry
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Gęstość	1,007 g/cm ³
wartość pH	8,6

Akcesoria

GARANT GreenPlus Kurek spustowy do kanistra pasuje do kanistrów w rozmiarze 20-30 l

088010 20-30