

PRYOR

Zestawy wymiennych znaczników cyfrowych i literowych, pismo normalne, 0-9 i A-Z, wysokość pisma: 2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085480 2
GTIN	5022044020283
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne narzędzia do wybijania, służące do szybkiego i racjonalnego znakowania **kilkoma literami i cyframi jednocześnie**.

Zastosowanie:

Do znakowania detali (np. tabliczek znamionowych, narzędzi, części maszyn itp.) z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm²**.

w dostawie::

100 stempli z czcionkami, 12 elementów dystansowych (wysokość czcionki 5 mm: 6 szt.), 1 pęseta, 1 klucz 6-kątny, 1 uchwyt w kasecie z tworzywa.

Część zamienna:

Pojedyncze czcionki można zamówić pod nr 085481, podając żadaną wysokość i rodzaj czcionki (np. nr 085481, wielk. 3/E).

Długość uchwytu stempla: 29 mm

długość korpusu: 19,05 mm

szerokość korpusu: 2 mm

wysokość korpusu: 6,4 mm

możliwe czcionki do wstawienia: 14

Opis techniczny

możliwe czcionki do wstawienia	14
długość korpusu	19,05 mm
wysokość korpusu	6,4 mm
Długość uchwytu stempla	29 mm
szerokość korpusu	2 mm
wysokość pisma	2 mm

Akcesoria

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/E mm	085481 2/E
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/+ mm	085481 2/+
Typy stali wymienne Zestaw cyfr 0 – 9 wysokość czcionki 2 mm	085483 2
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/0 mm	085481 2/0
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/P mm	085481 2/P
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/4 mm	085481 2/4
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/O mm	085481 2/O
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/R mm	085481 2/R
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/U mm	085481 2/U
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/K mm	085481 2/K
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/5 mm	085481 2/5

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/Z mm	085481 2/Z
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/L mm	085481 2/L
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/Q mm	085481 2/Q
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/. mm	085481 2/.
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/F mm	085481 2/F
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/D mm	085481 2/D
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/, mm	085481 2/,
Uchwyty czcionek stalowych wymienianych oddzielnie, do zestawu nr 085480 nadają się do czcionki o wysokości 2-3 mm	085482 2-3
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/B mm	085481 2/B
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/8 mm	085481 2/8
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/V mm	085481 2/V
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/G mm	085481 2/G
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/W mm	085481 2/W
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/T mm	085481 2/T
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/& mm	085481 2/&
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/C mm	085481 2/C
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/X mm	085481 2/X

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/9 mm	085481 2/9
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/3 mm	085481 2/3
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/S mm	085481 2/S
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/Y mm	085481 2/Y
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/1 mm	085481 2/1
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2// mm	085481 2//
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/2 mm	085481 2/2
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/N mm	085481 2/N
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/A mm	085481 2/A
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/- mm	085481 2/-
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/7 mm	085481 2/7
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/M mm	085481 2/M
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/H mm	085481 2/H
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/6 mm	085481 2/6
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2LEER mm	085481 2LEER
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/J mm	085481 2/J
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 2/I mm	085481 2/I