

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Macki cyfrowe do pomiarów zewnętrznych, powierzchnia pomiarowa kulista, zakres pomiarowy: 0-30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Klasa artykułu	46Q

**Opis****Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. **Wskazania cyfrowe wartości bezwzględnej.**

Przez wprowadzenie **wartości Preset** można określać odchyłki od dowolnej wartości.

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

W komplecie 2 baterie nr 081561, typ LR3.

**Wyp. dodatkowe:**

Adapter złącza nr 498954 rozm. A2, przewód do transmisji danych nr 497440 i adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.

stopień ochrony IP: IP 67

odczyt przełączany co: 0,001 mm

odczyt przełączany co: 0,002 mm

odczyt przełączany co: 0,005 mm

odczyt przełączany co: 0,01 mm

odczyt przełączany co: 0,02 mm

odczyt przełączany co: 0,05 mm

**Opis techniczny**

wysięg górny Hb	30 mm
nacisk pomiarowy	1 - 1,5 N
wysięg dolny Hf	30 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	115 mm
dokładność powtórzeń	0,02 mm
zakres pomiarowy	0 - 30 mm
Liczba dołączonych baterii	2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
stopień ochrony IP	IP 67
granica błędu	0,04 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
Ø kulki czujnika z HM	3 mm
odczyt przełączany co	0,001 mm
odczyt przełączany co	0,002 mm
odczyt przełączany co	0,005 mm
odczyt przełączany co	0,01 mm
odczyt przełączany co	0,02 mm
odczyt przełączany co	0,05 mm
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów zewnętrznych

## Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót Typ S	023460 S
Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn. Typ S	023450 S