

Kroepelin
Längenmesstechnik

Macki cyfrowe do pomiarów wewnętrznych z długimi ramionami, zakres pomiarowy: 30-60 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	438979 30-60
GTIN	2050002053199
Klasa artykułu	46Q

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. **Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.** Przez wprowadzenie **wartości zadanych (Preset)** można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 2 baterie nr 081561, rozm. LR3, instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954 rozm. A2, przewód do transmisji danych nr 497440; adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.

stopień ochrony IP: IP 67

odczyt przełączany co: 0,02 mm

odczyt przełączany co: 0,002 mm

odczyt przełączany co: 0,005 mm

odczyt przełączany co: 0,001 mm

odczyt przełączany co: 0,01 mm

odczyt przełączany co: 0,05 mm

Opis techniczny

nacisk pomiarowy	1,3 - 1,8 N
stopień ochrony IP	IP 67

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
dokładność powtórzeń	0,02 mm
maksymalna głębokość rowka	8,5 mm
Ø kulki czujnika z HM	1,5 mm
Liczba dołączonych baterii	2
zakres pomiarowy	30 - 60 mm
odczyt przełączany co	0,02 mm
odczyt przełączany co	0,002 mm
odczyt przełączany co	0,005 mm
odczyt przełączany co	0,001 mm
odczyt przełączany co	0,01 mm
odczyt przełączany co	0,05 mm
granica błędu	0,04 mm
minimalna szerokość rowka	2,5 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	127 mm
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	złącze Bluetooth
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów wewnętrznych

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
	013850

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	
Kalibracja DAkKS Zewn. / wewn. skrót	011320
Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn. Typ S	023450 S
Kalibracja DAkKS Zewn. / wewn. skrót Typ S	023460 S

Akcesoria

Nadajnik Typ S2	498966 S2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975