



Piły szablone akumulatorowe, Typ: M18ONEFSZ



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078220 M18ONEFSZ
GTIN	4058546344733
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła szablona Milwaukee do prac w trudno dostępnych miejscach.

- **Elektroniczny, bezstopniowy układ sterowania częstotliwością skoków oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem.**
- **System wymiany brzeszczotów FIXTEC bez użycia narzędzi.**

Piły szablone akumulatorowe.

- **Bezsztotkowy silnik POWERSTATE™ najnowszej generacji dla większej wydajności.**
- **Opatentowana osłona sprzęgła zapobiega odbijaniu maszyny w momencie zablokowania brzeszczotu piły.**
- **Regulowany, miękki start zapewnia maksymalną kontrolę i prędkość.**
- **System wymiany brzeszczotów FIXTEC bez użycia narzędzi.**
- **Obrotowa i regulowana stopa pozwala zoptymalizować pozycję wycinania.**

Wariant M18FSZ z technologią ONE-KEY™.

- **Możliwość zapisu maks. 3 różnych profili w wewnętrznej pamięci narzędzia.**

w dostawie::

Wariant w walizce HD Box **bez akumulatora i ładowarki.**

wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. pod nr 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
 odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
 Połączenie z aplikacją: OneKey
 oznaczenie producenta: M18 ONE FSZ
 Liczba dołączonych akumulatorów: 0
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 pojemność akumulatora: 5 Ah
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 długość skoku: 32 mm

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	9,9 m/s ²
długość skoku	32 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
Połączenie z aplikacją	OneKey
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
masa	7,9 kg
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
liczba skoków	0 - 3000 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
pojemność akumulatora	5 Ah
Liczba dołączonych akumulatorów	0
cechy szczególne	FIXTEC, LED
oznaczenie producenta	M18 ONE FSZ
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

073830 M18HNRG55

Akumulatorowy zestaw startowy High Output™ Typ
M18HNRG55

Akumulatorowy zestaw startowy High Output™ Typ
M18HNRG12

073833 M18HNRG12

System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ
akumulatora, napięcie akumulatora MB18 V

073816 MB18

Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora,
napięcie MHB55 V

073809 MHB55

Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5

073839 M18NRG5

Akumulatorowy zestaw startowy High Output™ Typ
M18HNRG3

073826 M18HNRG3

Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora,
napięcie MHB3 V

073808 MHB3

Akumulatorowy zestaw startowy High Output™ Typ
M18HNRG8

073831 M18HNRG8

Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora,
napięcie MHB8 V

073810 MHB8

System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ
akumulatora, napięcie MB18 V

073827 MB18

Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora,
napięcie akumulatora MHB12 V

073811 MHB12