



## Wkrętaki „Insider” z magazynkiem bitów 1/4 cala z magnese, długość grotu: 15mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676661 15
GTIN	7610733286171
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyt „Multicraft” z **wsuwanym magazynkiem z blokadą krańcową** wraz z bitami C 6,3. Gniazdo z silnym magnese trwałym.

Uchwyt „Insider” i **wsuwany magazynek z blokadą krańcową**. Gniazdo z silnym magnese trwałym.

#### Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

#### Zawartość:

Po 1 bicie:

do śrub płaskich nr 675300, wielk. 4; 5,5; 6.

do śrub z główką Phillips nr 675281, wielk. 1/25; 2/25.

do śrub z gniazdem Torx®, nr 675295, wielk. TX10; TX15; TX20.

### Opis techniczny

długość całkowita	120 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
oznaczenie producenta	Insider
uchwyty bitów	D 6,3
obracająca się główka	nie

z grzechotką	nie
z chwytem teleskopowym	nie
z bitami	tak
z magazynkiem bitów	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX15	675295 TX15
Bity PrecisionBit do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 4 mm	675300 4
Bity PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675281 2/25
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX10	675295 TX10
Bity PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675281 1/25
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX20	675295 TX20
Bity PrecisionBit do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 5,5 mm	675300 5,5
Bity PrecisionBit do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 6 mm	675300 6