

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa ze ścianką działową i szufladami z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, Typ: 2000-3**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940104 2000-3
GTIN	4062406561208
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40x20G ze środkową ścianką działową i szufladami o głębokości 16G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Szuflady o wysokości frontu 125 mm. Środkowa ścianka działowa na całej długości □ 9×9 mm co 37 mm, wszystkie półki z regulacją wysokości.

Umieszczenie:

Liczba półek o szerokości 20G: 4

Liczba szuflad 16×16G: 3

w dostawie::

Szafa ze ścianką działową oraz półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
szerokość użytkowa szuflad	400 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość użytkowa szuflad w G	16
głębokość	500 mm
szerokość w G	40
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
głębokość w G	20
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi
szerokość	1000 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	16
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
ComfortClose	nie
masa	162 kg
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
wysokość użytkowa	1845 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafy podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami