



Ręczna piła tarczowa akumulatorowa, Typ: GKS18V68C



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 078183 GKS18V68C |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 03B |

Opis

Wykonanie:

Wydajna akumulatorowa piła tarczowa wykorzystująca technologię BITURBOo mocy 18 V.

- **Wbudowany adapter VAC ułatwia manewrowanie. Adapter obracany o 360°.**
- **Optymalna ergonomia zapewnia maksimum kontroli i komfortu.**
- **Inteligentny hamulec umożliwia bezpieczne zatrzymanie przy minimalnym odrzucie.**
- **Wyposażona w profesjonalny system 18 V do lekkich i ciężkich zastosowań.**

w dostawie::

W komplecie brzeszczot i prowadnica równoległa.

wskazówka:

Piły tarczowe – patrz nr 583920.

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073851 i nr 073866.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GKS 18V-68 C

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 18 V

wersja: Pilarka ręczna wcinająca

maksymalna prędkość obrotowa: 6250 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------|
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| masa | 4,7 kg |
| maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s ² |
| Ø otworu brzeszczotu | 20 mm |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) |
| Masa bez akumulatorów | 3,8 kg |
| maksymalna prędkość obrotowa | 6250 min ⁻¹ |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora |
| Ø brzeszczotu | 165 mm |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V |
| maks. głębokość cięcia 90° | 57 mm |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 |
| oznaczenie producenta | GKS 18V-68 C |
| wersja | Pilarka ręczna wcinająca |
| Rodzaj produktu | Piły |

Akcesoria

| | |
|--|------------------|
| Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V | 073851 B18 |
| Piła tarczowa expert for Aluminium Ø D arkusza 190 mm | 583920 190 |
| Piła tarczowa expert for Aluminium Ø D arkusza 254 mm | 583920 254 |
| Piła tarczowa expert for Aluminium Ø D arkusza 216 mm | 583920 216 |
| Piła tarczowa expert for Aluminium Ø D arkusza 165 mm | 583920 165 |
| Piła tarczowa expert for Aluminium Ø D arkusza 305 mm | 583920 305 |
| Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V | 073854 B18 |
| Ładowarki akumulatorów Typ GAL18160C | 073866 GAL18160C |

Ładowarki akumulatorów Typ GAL18V6-80

073866 GAL18V6-80

Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV

073866 1880CV

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18
V

073853 B18
