



Szlifierka kątowna GWS Akumulatorowy, Typ: 18V15C



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077120 18V15C
GTIN	
Klasa artykułu	03C

Opis

Wykonanie:

- Dzięki nowej technologii BITURBO cięcie i ubytek metalu przebiegają o 50% szybciej. Odpowiada mocy przewodowej szlifierki kątownej.
- Większe bezpieczeństwo dzięki inteligentnemu systemowi hamowania, łagodnemu startowi oraz funkcjom KickBack i Drop Control.
- Ustawianie poszczególnych stopni prędkości odbywa się za pomocą interfejsu użytkownika i modułu Bluetooth-Connectivity.
- Możliwość doposażenia w moduł Connectivity.

w dostawie::

Bez akumulatorów i ładowarki. W komplecie L-BOXX, osłona zabezpieczona przed obróceniem, kołnierz mocujący, nakrętki mocujące, uchwyt dodatkowy, wkładka 1/1 L-BOXX do urządzenia i ładowarki, klucz dwutrzpieniowy.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073854 i nr 073866. Pasujące akumulatory ProCORE 18 V nr 073857 rozm. C18 i nr 073865 rozm. C18.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Połączenie z aplikacją: OneKey

oznaczenie producenta: GWS 18V-15 C

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 8 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 min⁻¹

Opis techniczny

maks. głębokość cięcia	34 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11000 min ⁻¹
maks. Ø tarczy	125 mm
Układ łagodnego rozruchu	nie
oznaczenie producenta	GWS 18V-15 C
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Kickbackstop	tak
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
masa z akumulatorkiem	3,2 kg
maks. wibracje wg EN	4 m/s ²
Masa bez akumulatorów	2,2 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
układ czuwakowy	nie
masa	2,2 kg
maksymalna prędkość obrotowa	9800 min ⁻¹
pojemność akumulatora	8 Ah
Połączenie z aplikacją	OneKey
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowy ProCore typ akumulatora,
napięcie C18 V

073865 C18

Akumulator litowo-jonowy ProCore typ akumulatora,
napięcie C18 V

073857 C18