



Zestaw uniwersalnych wiertel z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3), Ø wiertła: 8 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 787011 8 |
| GTIN | 4058546287405 |
| Klasa artykułu | 76G |

Opis

Wykonanie:

Płytki z węglików spiekanych z ostrymi krawędziami skrawającymi i uniwersalnym kątem ostrza. Dzięki szlifowi centrującemu możliwe jest dokładne nawiercanie także twardych powierzchni. Chwył ze specjalnej, ulepszonej ciepłnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w następujących materiałach, również w jednej operacji:

- **cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne**
- **glazura, ceramika, marmur, szkło**
- **zbrojenie w betonie.**

Zawartość:

Po 1 wiertle nr 787001: rozm. (Ø) 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

wskazówka:

- **Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieударowych!**
- **Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów, przy jednym ładowaniu akumulatora.**

grot 6-kątny do bitów: E 6,3

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ø wiertła | 4 - 10 mm |
| liczba wiertel | 8 |
| Materiał ostrza | HM |
| Zastosowanie z udarem / bez udaru | wiercenie bez udaru |
| grot 6-kątny do bitów | E 6,3 |
| Rodzaj produktu | Wiertło uniwersalne |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 12 mm | 787001 12 |
| Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 8 mm | 787001 8 |
| Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 10 mm | 787001 10 |
| Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 5 mm | 787001 5 |
| Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 6 mm | 787001 6 |
| Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 4 mm | 787001 4 |