

**Szlifierka kąтова GWS Akumulatorowy, Typ: 18V-7****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 077120 18V-7  |
| GTIN             | 3165140978637 |
| Klasa artykułu   | 03C           |

**Opis****Wykonanie:**

**Wyjątkowo wydajna akumulatorowa szlifierka kąтова 18 V** o zwartej konstrukcji.

**w dostawie::**

**Bez akumulatorów** i ładowarki. W komplecie L-BOXX, osłona zabezpieczona przed obroceniem, kołnierz mocujący, nakrętki mocujące, uchwyt dodatkowy, wkładka 1/1 L-BOXX do urządzenia i ładowarki, klucz dwutrzpieniowy.

**wskazówka:**

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073854 i nr 073866.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GWS 18V-7

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 4 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Układ łagodnego rozruchu | nie                |
| maks. wibracje wg EN     | 7 m/s <sup>2</sup> |
| układ czuwakowy          | nie                |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| oznaczenie producenta  | GWS 18V-7                  |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                             | 11000 min <sup>-1</sup>    |
| maks. głębokość cięcia   | 34 mm                      |
| Napięcie akumulatorów  | 18 V                       |
| pojemność akumulatora  | 4 Ah                       |
| Opakowanie   | Walizka systemowa (L-Boxx) |
| rodzaj akumulatora   | litowo-jonowy              |
| maks. Ø tarczy   | 125 mm                     |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V                 |
| Liczba dołączonych akumulatorów                                | 0                          |
| maksymalna prędkość obrotowa                                   | 10000 min <sup>-1</sup>    |
| Kickbackstop   | nie                        |
| masa   | 2,3 kg                     |
| zabezpieczenie przed przeciążeniem                             | tak                        |
| zasilanie energią  | Zasilanie z akumulatora    |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem                           | tak                        |
| Rodzaj produktu  | Szlifierki kątowe          |