


Garant UNILINE

CLEANING Tower kształt H mobilne, Typ: L**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	987103 L
GTIN	4062406588922
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Modułowa wieżyczka do czyszczenia zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń do czyszczenia. Asymetryczną wieżyczkę CLEANING Tower w kształcie H można **wyposażyć obustronnie**. W głębszym przedziale można umieścić nawet 4 pojemniki na surowce wtórne nr 987125 rozm. 25. Mniejszy przedział nadaje się do magazynowania środków czyszczących oraz urządzeń do czyszczenia.

Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix. Wszystkie ściany zewnętrzne i ściana środkowa mają ze wszystkich stron ścianki perforowane \square 9x9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Antracytowa nasadka z piktogramem czyszczenia umożliwia szybką wizualizację. Opcjonalne, zamykane drzwi w rozm.L umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Drzwi nie można łączyć z uchwytem na rolkę papieru.

w dostawie::

Asymetryczna CLEANING Tower w kształcie H; nasadka nr 955476 rozm. L; 2 x uchwyt do pchania nr 955496 rozm. 1.

Z 4 kółkami skrętnymi, \varnothing 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

Opis techniczny

głębokość użytkowa	180/ 330 mm
wysokość	2290 mm
nośność	150 kg
Seria	CLEANING Tower UNI Line
szerokość	750 mm
szerokość użytkowa	690 mm
Ø koła	125 mm
masa	96 kg
głębokość	750 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9x9
Rodzaj produktu	Stanowiska do czyszczenia

Akcesoria

Nasadka doUNI Tower L Typ GREY	955476 GREY
Zestaw kół do UNI Line, 4-elem. Typ 1	955459 1
CLEANING Tower kształt Hstacjonarne Typ L	987102 L
Uchwyt do pchania UNI Line Typ 1	955496 1
Piktogramy UNI Line Typ CLEANING	955474 CLEANING