

Garant UNI LINE

CLEANING Tower kształt H wyposażona w wersji mobilnej, Typ: L**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	987123 L
GTIN	4062406588946
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Modułowa wieżyczka do czyszczenia zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń do czyszczenia. Asymetryczna CLEANING Tower w kształcie H jest kompletnie wyposażona w 2 pojemniki na surowce wtórne i uchwyt na rolkę papieru.

Wszystkie ściany zewnętrzne i ściana środkowa mają ze wszystkich stron ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Antracytowa nasadka z piktogramem czyszczenia umożliwia szybką wizualizację. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Drzwi nie można łączyć z uchwytem na rolkę papieru.

w dostawie::

CLEANING Tower nr 987103 rozm. L; 2 × nr 987110 rozm. 45; 1 × rozm. 955499 rozm. W1.
Z 4 kółkami skrętnymi, Ø 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Odpowiednie ręczniki papierowe zob. nr 089103 i nr 089105 w tomie 2 katalogu Hoffmann lub w naszym eShop.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
wysokość: 2290 mm

szerokość: 750 mm
głębokość: 750 mm
szerokość użytkowa: 690 mm
głębokość użytkowa: 180/ 330 mm
masa: 115 kg

Opis techniczny

szerokość użytkowa	690 mm
wysokość	2290 mm
szerokość	750 mm
Ø koła	125 mm
głębokość	750 mm
Seria	CLEANING Tower UNI Line
masa	115 kg
głębokość użytkowa	180/ 330 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Rodzaj produktu	Stanowiska do czyszczenia

Akcesoria

Pojemnik na surowce wtórne, pojemność 45 l pojemność 45 l	987110 45
CLEANING Tower kształt H mobilne Typ L	987103 L
Zestaw kół do UNI Line, 4-elem. Typ 1	955459 1
Zestaw mocowań z uchwytem na rolki papieru Typ W1	955499 W1