



## Zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 6-elem. w pokrowcu zwijanym Metal/drewno, nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 250mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	517417 250
GTIN	4009215192285
Klasa artykułu	56B

### Opis

#### Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Zestawy pilników są przejrzysto umieszczone w **mocnym, zwijanym pokrowcu nylonowym**, w celu ochrony pilników.

Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.

**nacięcie nr 2** = równiak

Z ergonomicznymi uchwytami z 2 rodzajów tworzyw sztucznych.

#### Zastosowanie:

**Wysokiej jakości** pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

#### w dostawie::

**6-elem.** zestaw pilników, po jednym **tarniku płaskim, półokrągłym i okrągłym do drewna** oraz po jednym **piliku okrągłym, półokrągłym i okrągłym do metalu**.

### Opis techniczny

Atrybut nazwy produktu	nacięcie nr 2
------------------------	---------------

nacięcie	2
norma	DIN 7261
liczba pilników pojedynczych	6
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

## Akcesoria

Pilniki okrągłe, długość bez trzonu 250 mm	514200 250
Pilniki półokrągłe, długość bez trzonu 250 mm	513200 250
Tarniki do drewna, okrągłe długość bez trzonu 250 mm	519370 250
Tarniki do drewna, płaskie długość bez trzonu 250 mm	519300 250
Pilniki płaskie, długość bez trzonu 250 mm	510200 250
Tarniki do drewna, półokrągłe długość bez trzonu 250 mm	519330 250