


Garant UNI LINE

**UNI Tower przejezdne kształt H, Typ: L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955463 L
GTIN	4062406584757
Klasa artykułu	9GC

**Opis****Wykonanie:**

Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia, np. w celu wdrożenia metodologii 5S, udostępniania materiałów pierwszej pomocy, środków czyszczących, informacji itd.

Można stosować ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi  $\square 9 \times 9$  mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Opcjonalne nasadki sygnalizacyjne w różnych kolorach umożliwiają szybką identyfikację w wydziałach produkcyjnych. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Z 4 kółkami skrętnymi,  $\varnothing 125$  mm, 2 z hamulcem blokującym. Kształt H: 2 ścianki boczne ze środkowym panelem poprzecznym. Półki i drzwiczki można montować na ścianie przedniej i tylnej. Brak możliwości montażu szuflad.

**Powłoka lakiernicza:**

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

**wskazówka:**

Akcesoria takie jak nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37  
wysokość: 2070 mm  
szerokość: 750 mm  
głębokość: 750 mm  
szerokość użytkowa: 690 mm  
głębokość użytkowa: 2 × 255 mm  
masa: 96 kg

## Opis techniczny

szerokość użytkowa	690 mm
głębokość użytkowa	2 × 255 mm
głębokość	750 mm
Seria	UNI Tower
Ø koła	125 mm
masa	96 kg
szerokość	750 mm
wysokość	2070 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Stacja zaopatrzeniowa

## Akcesoria

Zestaw kół do UNI Line, 4-elem. Typ 1	955459 1
---------------------------------------	----------