

## Mitutoyo

### Zestaw średnicówek 2-stykowych, czujnikowych, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 18-150mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

Samocentrujący przyrząd do pomiarów wewnętrznych z podparciem trzypunktowym. Uchwyt i czujnik zegarowy chromowane matowo. Czujnik zegarowy zabezpieczony przed uderzeniem dzięki obudowie z tworzywa sztucznego. Uchwyt przyrządu izolowany termicznie dzięki osłonie rękojeści. Wymienne trzpienie pomiarowe o różnej długości i pierścienie dystansowe umożliwiają nastawienie przyrządu na  $\varnothing$  otworu.

Trzpienie pomiarowe z kulką z węglików spiekanych.

##### Zastosowanie:

Przyrząd porównawczy do kontrolowania otworów pod względem dokładności  $\varnothing$ , walcowości i kołowości.

##### w dostawie::

W zestawie czujnik zegarowy nr 432051 wielk. 10/58 z odczytem 1/100 mm.

3 przyrządy do pomiarów wewnętrznych nr 435203, dodatkowo z trzpieniami stalowymi, przedłużką i podkładką dystansową.

#### Opis techniczny

liczba przyrządów do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych	3
liczba trzpieni mierniczych	26

zakres pomiarowy	18 - 150 mm
liczba tarcz pomiarowych	4
głębokość pomiaru	100 - 150 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego	0,5 µm
norma	Norma zakładowa
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S9
Kalibracja	C1
Rodzaj produktu	2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

## Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	023000 10
Kalibracja zestawów średnicówek 2-punktowych zakres pomiarowy 18-150 mm	020580 18-150
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	023010 12,5

## Akcesoria

Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 6,3 mm szerokość pierścienia 2 mm	435230 2
Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 5,3 mm szerokość pierścienia 1 mm	435220 1
Przedłużki (50 mm)	435210
Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 6,3 mm szerokość pierścienia 1 mm	435230 1
Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 5,3 mm szerokość pierścienia 0,5 mm	435220 0,5
Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 6,3 mm szerokość pierścienia 0,5 mm	435230 0,5
	435230 3

Pierścienie dystansowe o wewn.  $\varnothing$  6,3 mm szerokość pierścienia 3 mm

Średnicówki dwustykowe, czujnikowe, z czujnikiem zegarowym zakres pomiarowy 18-35 mm

435203 18-35

Średnicówki dwustykowe, czujnikowe, z czujnikiem zegarowym zakres pomiarowy 35-60 mm

435203 35-60

Średnicówki dwustykowe, czujnikowe, z czujnikiem zegarowym zakres pomiarowy 50-150 mm

435203 50-150