

Garant**Przyrządy mocujące stałe, typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360060 1
GTIN	4045197816139
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **Stalowy korpus podstawy z pełnym stożkiem stalowym.**
- **Mechaniczny mechanizm zaciskowy .**
- **Przez dokręcanie bocznej śruby mocującej detal jest wciągany osiowo 2 klinami zaciskowymi, za pomocą odpowiednich sworzni mocujących i mocowany.**
- **Mocowanie za pomocą łap mocujących, nakrętek teowych albo układu mocowania z punktem zerowym, za pomocą sworznia mocującego nr 360066.**
- **Otwór dla układu mocowania z punktem zerowym już istnieje.**

Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Proste i łatwe pozycjonowanie na stole maszynowym. Mocowanie skomplikowanych części konstrukcyjnych np. w wykonywaniu form.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025 do wielk 120, klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60.
element wysokościowy nr 360068.

Opis techniczny

typ	1
długość L	144 mm
wysokość H	100 mm
Ø zewn. D	80 mm
szerokość B	99 mm
moment obrotowy	10 Nm
Seria	ZeroClamp
Rodzaj produktu	Elementy mocujące

Akcesoria

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M16	360025 18M16
Klucz dynamometryczny z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 60 Nm	656050 60
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 16M8	360025 16M8
Przedłużka typ 1	360068 1