

**Garant****Wielopunktowa szyna mocująca 120, długość prowadnicy: 800mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360110 800
GTIN	4045197815934
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

- **Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie szlifowane, dokładność wykonania 0,03 mm.**
- **Szyna podstawy i szczęki hartowane powierzchniowo.**
- **Kompaktowa, modułowa konstrukcja, duża siła mocująca do 40 kN, maksymalny moment dokręcenia 50 Nm.**
- **Rozmieszczenie otworów mocujących do systemu mocowania w punkcie zerowym GARANT ZeroClamp (wymiar 200 mm) możliwe seryjnie, ew. przez płyty mocujące/ rastrowe albo łapy mocujące.**
- **Liniał na powierzchni bazowej szyny umożliwia szybkie, powtarzalne pozycjonowanie nasadek mocujących w uzębieniu szyny mocującej.**
- **Możliwość uzyskiwania zmiennych wymiarów charakterystycznych za pomocą łącznika krzyżakowego.**
- **Możliwe mocowanie konwencjonalne oraz za pomocą uchwytów Gripp.**
- **Możliwość indywidualnego wydłużania zakresu mocowania.**
- **Łatwe mocowanie kluczem dynamometrycznym.**

**Zastosowanie:**

- **Obróbka 5 płaszczyzn w wieloosiowych centrach obróbczych**
- **Ekonomiczne rozwiązanie w zastosowaniu z systemem mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT albo w systemach paletowych lub automatycznych, albo bezpośrednio do stołu maszyny ew. kolumn mocujących.**

**Wyp. dodatkowe:**

Warianty szczęk mocujących, listwy magnetyczne, ogranicznik patrz nr 360112 do 360129.  
Klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60, sworzeń mocujący nr 360025 wielk. 12M10, łapa mocująca nr 360127.

## Opis techniczny

szerokość B	120 mm
wysokość H	60 mm
długość prowadnicy	800 mm
długość L	800 mm
Rodzaj produktu	Szyna mocująca

## Akcesoria

Wkładka mocująca Typ GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Szczęki podstawowe Typ F	360119 F
Szczęki podstawowe Typ P	360119 P
Szczęka dociskowa szerokość szczęk 120 mm	360114 120
zestaw łap mocujących 6 -elem.	360127
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M16	360025 18M16
Szczęki nasadzone z aluminium szerokość szczęk 120 mm	360122 120
Szczęka mocująca równoległa szerokość szczęk 120 mm	360115 120
Szczęka powlekana węglnikami spiekanyymi (HM) szerokość szczęk 120 mm	360124 120
Wkładka mocująca Typ GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Szczęka nasadzana Materiał STAHL	360162 STAHL
Klucz dynamometryczny z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 60 Nm	656050 60
Szczęka stała szerokość szczęk 120 mm	360116 120