



## Cyfrowy czujnik zegarowy HCT rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 25mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	434008 25
GTIN	4062406735029
Klasa artykułu	42C

### Opis

#### Wykonanie:

Czujnik cyfrowy zegarowy o zwartej konstrukcji, z kontrastowym wyświetlaczem cyfrowym.

- **Odwracanie kierunku zliczania.**
- **Bardzo smukła obudowa.**

Wersja z Bluetooth 5.0. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Port USB-C do zasilania.

#### w dostawie::

Torba z pokrywą z uchem i 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

#### Wyp. dodatkowe:

Trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Opakowanie: Stabilny pojemnik

Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device)

Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT

Kalibracja: C1

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,035 mm  
 nacisk pomiarowy: 0,8 – 1,7 N  
 Ø chwytu mocującego h7: 8 mm  
 Ø korpusu: 58 mm

## Opis techniczny

napięcie znamionowe	3 V
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Seria	HCT
Ø chwytu mocującego h7	8 mm
nacisk pomiarowy	0,8 – 1,7 N
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
grubość obudowy	26 mm
Kalibracja	C1
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560, wielk. CR2032
granica błędu	0,035 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Ø korpusu	58 mm
typ baterii	Baterie guzikowe
Przełączalny odczyt	0,01 mm
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

## Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 30 mm	023000 30
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 50 mm	023010 50
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

---

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------