



Latarka kieszonkowa, diodowa (LED) Core z bateriami, Typ: P3-CORE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081370 P3-CORE
GTIN	4058205028462
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złączone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. We wszystkich latarkach wysokiej klasy zastosowano opatentowany system **Advanced Fokus**.

Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.

· **Opcjonalnie w wersji z zasilaniem baterijnym lub akumulatorowym.**

Advanced Focus System (AFS)

Advanced Focus System stanowi połączenie soczewki i reflektora, co potęguje zalety obu systemów. W rezultacie uzyskano doskonałe skupienie wiązki światła, a także w wysokim stopniu jednorodny, rozproszony stożek światła. Dzięki temu AFS zalicza się do najlepszych na świecie systemów skupiających światło w lampkach LED.

Rapid Focus

Konwencjonalne układy ogniskowania z mechaniką kręcenia zwykle wymagają obsługi oburęcznej. Natomiast system Rapid Focus umożliwia szybką regulację stożka świetlnego jedną ręką.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Baterie w komplecie.

stopień ochrony IP: IP 54

Funkcja latarki: Ognisko

Strumień światła: 90 lm

strumień światła, stopień 2: 50 lm

strumień światła, stopień 3: 15 lm

czas świecenia: 3 h

czas świecenia na stopniu 2: 4 h

czas świecenia na stopniu 3: 6 h

Opis techniczny

Strumień światła	90 lm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
strumień światła, stopień 3	15 lm
Funkcja latarki	Ognisko
długość całkowita	100 mm
oznaczenie producenta	P3 Core
stopień ochrony IP	IP 54
Ø główki	20 mm
czas świecenia na stopniu 3	6 h
czas świecenia na stopniu 2	4 h
Rapid Focus	tak
typ baterii	Micro, AAA
Advanced Focus System (AFS)	tak
Źródło światła	Moduł LED
strumień światła, stopień 2	50 lm
czas świecenia	3 h
masa	172 g
Rodzaj produktu	Latarka